



HA454

Lastbrytare 250A, 4-polig

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	250
Märkkorttidsströmhållfasthet Icw IEC 60947	9

Arkitektur

Antal poler	4
Styr/manöverelement	Långt tumgrepp
Enhetens konstruktionstyp	Fast

Skydd, dörr

Låsbar	Ja
--------	----

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP00
---------------------	------

Anslutning

Area solid ledare	150 mm ²
-------------------	---------------------

Spänning

Nominell isolationsspänning Ui	800
Nominell impulsstyddspänning Uimp	8000

Ström

Förlusteffekt per pol vid In	5,80
Total effektförlust vid nominell märkström	17,40
Nominell effekt för 1P under 400 V AC enligt AC1	164000

Kontroller och indikatorer

Integrerad motordrift	Nej
-----------------------	-----

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-20 - 70
------------------	----------