



HA456

Lastbrytare 400A, 4-polig

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	400
Märkkorttidsströmhållfasthet Icw IEC 60947	13

Arkitektur

Antal poler	4
Styr/manöverelement	Långt tumgrepp
Enhetens konstruktionstyp	Fast

Skydd, dörr

Låsbar	Ja
--------	----

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP00
---------------------	------

Anslutning

Area solid ledare	1x 240 mm ²
-------------------	------------------------

Spänning

Nominell isolationsspänning U _i	1000
Nominell impulsstyddspänning U _{imp}	12000

Ström

Förlusteffekt per pol vid I _n	10,80
Total effektförlust vid nominell märkström	32,40
Nominell effekt för 1P under 400 V AC enligt AC1	263000

Kontroller och indikatorer

Integrerad motordrift	Nej
-----------------------	-----

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-20 - 70
------------------	----------