



HA465

Lastbrytare med indikering 4 polig 2000A

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Antal poler	4
-------------	---

Elektrisk ström

Märkström	2000
Acceptabel märkdriftström vid AC21	2000
Acceptabel märkdriftström vid AC23 i kategori A	800
Nominell villkorlig kortslutningsström ICC med gl-gG-säkringar	100
Märkkorttidsströmhållfasthet Icw IEC60947	50

Spänning

Märkdriftspänning Ue	380 - 415
Nominell isolationsspänning Ui	1000

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	420
--	-----

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP00
---------------------	------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-20 - 70
------------------	----------