



HAE312

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	125
-----------	-----

Anslutning

Area solid ledare	70 mm ²
-------------------	--------------------

Spänning

Nominell isolationsspänning U _i	800
--	-----

Nominell impulsskyddsspänning U _{imp}	8000
--	------

Ström

Förlusteffekt per pol vid I _n	4,60
--	------

Total effektförlust vid nominell märkström	13,80
--	-------

Nominell effekt för 1P under 400 V AC enligt AC1	82000
--	-------

Utrustning

Motordrift valbar	Nej
-------------------	-----

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-20 - 70
------------------	----------

Skydd, dörr

Låsbar	Ja
--------	----

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Arkitektur

Antal poler	3P
-------------	----

Styr/manöverelement	Kort tumgrepp
---------------------	---------------