



HAS340

Huvudbrytare 3-polig, 40A med mjukledare. 2 modulers bredd

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	40
Acceptabel märkdriftström vid AC21	40
Acceptabel märkdriftström vid AC21 i kategori A	40
Acceptabel märkdriftström AC21 i kategori B	40
Acceptabel märkdriftström vid AC22 i kategori A	40
Acceptabel märkdriftström AC22 i kategori B	40
Acceptabel märkdriftström vid AC23 i kategori A	40
Acceptabel märkdriftström AC23 i kategori B	40
Nominell kortslutningsbrytförmåga I _{cm} under 415 V AC enligt IEC 60947-3	1,12
Märkkorttidsströmhållfasthet I _{cw} IEC 60947	0,80
Märkkorttidsströmhållfasthet I _{cw} t=1 S 380-415 V AC enligt IEC 60947-3	0,80

Arkitektur

Antal poler	3P
Styr/manöverelement	Roterande
Neutralledarens position	Utan nolla
Antal poler	3

Anslutning

Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, flexibla ledare	2,5 - 16,0
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, solid ledare	2,5 - 16,0
Anslutning/anslutningstyp	Skruvterminal

Spänning

Märkdriftspänning U _e	415 - 415
Typ av matarspänning	AC

Ström

Förlusteffekt per pol vid I _n	2,2
Total effektförlust vid nominell märkström	5,9
Nominell effekt under 400 V AC AC23	18000

Installation, montering

Rätt till tekniska förändringar förbehålles

Utrustning

Motordrift valbar	Nej
Antal växlande hjälpkontakter	0
Antal öppnande hjälpkontakter	0
Antal slutande hjälpkontakter	0
Plomberbar	Nej

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-25 - 55
Förvarings-/transporttemperatur	-40 - 70

Skydd, dörr

Låsbar	Nej
--------	-----

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

Funktioner

Är backbrytare	Nej
Utförande som nödstoppsinstallation	Nej
Utförande som huvudbrytare	Ja
Utförande som service-/reparationsbrytare	Ja
Utförande som säkerhetsbrytare	Ja

Kapacitet

Antal moduler	2
---------------	---