



HFD340

## Säkringslastbrytare strl 2 400A, 3-polig

### Tekniska egenskaper

#### Elektrisk ström

Märkström	400
-----------	-----

#### Arkitektur

Antal poler	3
Styr/manöverelement	Roterande dörrvred

#### Spänning

Nominell isolationsspänning $U_i$	800
-----------------------------------	-----

#### Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	172,20
Förlusteffekt per pol vid $I_n$	57,40
Nominell effekt för 1P under 400 V AC enligt AC1	263000

#### Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP00
---------------------	------

#### Säkring

Säkringsstorlek	NH2
-----------------	-----

#### Dimensioner

Höjd	240
Bredd	259

#### Skydd, dörr

Låsbar	Ja
--------	----