



HFD412

## Säkringslastbrytare strl 00 125A, 4-polig

### Tekniska egenskaper

#### Elektrisk ström

|           |     |
|-----------|-----|
| Märkström | 125 |
|-----------|-----|

#### Arkitektur

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Antal poler         | 4                  |
| Styr/manöverelement | Roterande dörrvred |

#### Spänning

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Nominell isolationsspänning $U_i$ | 750 |
|-----------------------------------|-----|

#### Ström

|                                                  |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| Total effektförlust vid nominell märkström       | 81,20 |
| Förlusteffekt per pol vid $I_n$                  | 20,30 |
| Nominell effekt för 1P under 400 V AC enligt AC1 | 82000 |

#### Säkerhet

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP00 |
|---------------------|------|

#### Säkring

|                 |      |
|-----------------|------|
| Säkringsstorlek | NH00 |
|-----------------|------|

#### Dimensioner

|       |     |
|-------|-----|
| Höjd  | 162 |
| Bredd | 184 |

#### Skydd, dörr

|        |    |
|--------|----|
| Låsbar | Ja |
|--------|----|