



HFD416

4-polig Säkringslastbrytare 160 A

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	160
-----------	-----

Arkitektur

Antal poler	4
Styr/manöverelement	Roterande dörrvred

Spänning

Nominell isolationsspänning U_i	750
-----------------------------------	-----

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	86,40
Förlusteffekt per pol vid I_n	21,60
Nominell effekt för 1P under 400 V AC enligt AC1	105000

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP00
---------------------	------

Säkring

Säkringsstorlek	NH00
-----------------	------

Dimensioner

Höjd	162
Bredd	184

Skydd, dörr

Låsbar	Ja
--------	----