



HFD425

Säkringslastbrytare strl 0 250A, 4-polig

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	250
-----------	-----

Arkitektur

Antal poler	4
Styr/manöverelement	Roterande dörrvred

Spänning

Nominell isolationsspänning U_i	750
-----------------------------------	-----

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	164,40
Förlusteffekt per pol vid I_n	41,10
Nominell effekt för 1P under 400 V AC enligt AC1	164000

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP00
---------------------	------

Säkring

Säkringsstorlek	NH1
-----------------	-----

Dimensioner

Höjd	195
Bredd	294

Skydd, dörr

Låsbar	Ja
--------	----