



HFD440

Säkringslastbrytare strl 2 400A, 4-polig

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	400
-----------	-----

Arkitektur

Antal poler	4
Styr/manöverelement	Roterande dörrvred

Spänning

Nominell isolationsspänning U_i	800
-----------------------------------	-----

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	229,60
Förlusteffekt per pol vid I_n	57,40
Nominell effekt för 1P under 400 V AC enligt AC1	263000

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP00
---------------------	------

Säkring

Säkringsstorlek	NH2
-----------------	-----

Dimensioner

Höjd	240
Bredd	325

Skydd, dörr

Låsbar	Ja
--------	----