



HI403R

Reservkraftsomkopplare 63A, 4-polig

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkdriftspänning Ue	380 - 690
Nominell isolationsspänning Ui	800
Nominell impulsskyddspänning Uimp	8000

Elektrisk ström

Märkström	63
Märkkorttidsströmhållfasthet Icw IEC 60947	2,50
Nominell villkorlig kortslutningsström ICC med gl-gG-säkringar	100

Ström

Nominell effekt för 1P under 400 V AC enligt AC1	41000
Total effektförlust vid nominell märkström	3,60

Arkitektur

Antal poler	4
Styr/manöverelement	Kort tumgrepp
Antal poler	4P

Kontroller och indikatorer

Integrerad motordrift	Nej
-----------------------	-----

Skydd, dörr

Låsbar	Ja
--------	----

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

Kapacitet

Antal moduler	12
---------------	----

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-20 - 70
------------------	----------