



HI405R

## Tekniska egenskaper

### Spänning

Märkdriftspänning Ue	380 - 690
Nominell isolationsspänning Ui	800
Nominell impulsskyddspänning Uimp	8000

### Elektrisk ström

Märkström	100
Märkkorttidsströmhållfasthet Icw IEC 60947	2,50
Nominell villkorlig kortslutningsström ICC med gl-gG-säkringar	100

### Ström

Nominell effekt för 1P under 400 V AC enligt AC1	65000
Total effektförlust vid nominell märkström	9,30

### Arkitektur

Antal poler	4
Styr/manöverelement	Kort tumgrepp
Antal poler	4P

### Kontroller och indikatorer

Integrerad motordrift	Nej
-----------------------	-----

### Skydd, dörr

Låsbar	Ja
--------	----

### Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

### Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

### Kapacitet

Antal moduler	12
---------------	----

### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-20 - 70
------------------	----------