



HIM308

Reservkraftsomkopplare 80A 3-polig.

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkdriftspänning Ue	380 - 415
Nominell isolationsspänning Ui	800
Nominell impulsskyddspänning Uimp	8000

Elektrisk ström

Märkström	80
Märkkorttidsströmhållfasthet Icw IEC 60947	1,50
Nominell villkorlig kortslutningsström ICC med gl-gG-säkringar	50

Ström

Nominell effekt för 1P under 400 V AC enligt AC1	52000
Total effektförlust vid nominell märkström	7,20

Arkitektur

Antal poler	3
Styr/manöverelement	Kort tumgrepp
Antal poler	3P

Kontroller och indikatorer

Integrerad motordrift	Nej
-----------------------	-----

Skydd, dörr

Låsbar	Ja
--------	----

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

Kapacitet

Antal moduler	6
---------------	---

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-20 - 70
------------------	----------