



HIM406

## Reservkraftsomkopplare 63A 4-polig.

### Tekniska egenskaper

#### Spänning

Märkdriftspänning Ue	380 - 415
Nominell isolationsspänning Ui	800
Nominell impulsskyddspänning Uimp	8000

#### Elektrisk ström

Märkström	63
Märkkorttidsströmhållfasthet Icw IEC 60947	1,50
Nominell villkorlig kortslutningsström ICC med gl-gG-säkringar	50

#### Ström

Nominell effekt för 1P under 400 V AC enligt AC1	41000
Total effektförlust vid nominell märkström	6

#### Arkitektur

Antal poler	4
Styr/manöverelement	Kort tumgrepp
Antal poler	4P

#### Kontroller och indikatorer

Integrerad motordrift	Nej
-----------------------	-----

#### Skydd, dörr

Låsbar	Ja
--------	----

#### Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

#### Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

#### Kapacitet

Antal moduler	8
---------------	---

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-20 - 70
------------------	----------