



HNB250H

Effektbrytare X250 3-Polig 40kA 250A TM

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	250
Högsta nominell kortslutningsbrytkapacitet Icu under 400 V AC IEC60947-2	40

Arkitektur

Antal poler	3
Styr/manöverelement	Vippa
Enhetens konstruktionstyp	Infällt montage
Neutralledarens position	Utan nolla

Utlösning

Svarstid vid öppning	10
----------------------	----

Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

Spänning

Nominell impulsskyddspänning Uimp	8000
Nominell isolationsspänning Ui	800
Märkdriftspänning Ue	220 - 415

Funktioner

Utlösningseenhet	TM h3+
------------------	--------

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	48
--	----

Uthållighet

Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)	1000
Mekanisk livslängd (omkopplingar)	4000

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP4X
---------------------	------

Anslutning

Area flexibel ledare	35 - 150 mm ²
Area solid ledare	35 - 185 mm ²

Kabel

Material kabel	Koppar
----------------	--------

Kompatibilitet	
Passar DIN-skena	Nej
Lämplig för fördelningar	Ja
Installation, montering	
Monteringsläge/anslutningsläge	Framsida
Nominellt åtdragningsmoment	12 - 12
Elektriska huvudattribut	
Nominellt åtdragningsmoment undre anslutning	12 - 12
Nominellt åtdragningsmoment övre anslutning	12 - 12
Utlösningstid termisk	0 - 0