



HTG411H

Argardio.manager Server Huvudenhet för mätuppsamling

Tekniska egenskaper

Kapacitet

Antal moduler 6

Utrustning

Web server Ja

Spänning

Driftspänning 24 - 24

Typ av matarspänning DC

Anslutning

Typ av gränssnitt bussystem/media gateway Ethernet-gränssnitt

Ström

Energiförbrukning VA 7

Säkerhet

Kapslingsklass (IP) IP20

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -25 - 70

Kontroller och indikatorer

Med LED-indikering Ja