



HXC024H

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström 230 V AC15	3
----------------------	---

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Skruvterminal
Anslutningstyp	1NC+1NO

Spänning

Typ av matarspänning	AC/DC
----------------------	-------

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	3
--	---

Utrustning

Antal INV kontakter	0
Antal öppnande kontakter	1

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP4X
---------------------	------