



K96F

**Överfallsklämma 25mm<sup>2</sup>-70mm<sup>2</sup> för 12x5mm, 25mm<sup>2</sup>-50mm<sup>2</sup> för 12x10mm, Cu-Ledare**

**Tekniska egenskaper**

**Anslutning**

Area flexibel ledare	25 - 70 mm <sup>2</sup>
Area solid ledare	25 - 70 mm <sup>2</sup>

**Installation, montering**

Nominellt åtdragningsmoment	8 - 8
-----------------------------	-------

**Dimensioner**

Höjd samlingskena	12
Bredd/tjocklek samlingskena	5 - 10
Bredd	22,50

**Elektrisk ström**

Märkström	175
-----------	-----