



K96H

**Överfallsklämma 25-95mm<sup>2</sup> för 12x5mm /25mm<sup>2</sup>- 70mm<sup>2</sup> för 12x10mm, Cu-Ledare**

**Tekniska egenskaper**

**Anslutning**

Area flexibel ledare	16 - 95 mm <sup>2</sup>
Area solid ledare	16 - 95 mm <sup>2</sup>

**Installation, montering**

Nominellt åtdragningsmoment	10 - 10
-----------------------------	---------

**Dimensioner**

Höjd samlingsskena	12
Bredd/tjocklek samlingsskena	5 - 10
Bredd	22

**Elektrisk ström**

Märkström	225
-----------	-----