



K96M

Överfallsklämma 16mm²-70mm² för 12x5mm, 16mm²-35mm² för 12x10mm, Cu-Ledare

Tekniska egenskaper

Anslutning

Area flexibel ledare	16 - 35 mm ²
Area solid ledare	1.5 - 70 mm ²

Installation, montering

Nominellt åtdragningsmoment	8 - 8
-----------------------------	-------

Dimensioner

Höjd samlingskena	12
Bredd/tjocklek samlingskena	5 - 10
Höjd	18
Bredd	25,50
Djup	42

Elektrisk ström

Märkström	175
-----------	-----