



KC325

## Överkopplingsbygel L=125mm

### Tekniska egenskaper

#### Elektrisk ström

|           |    |
|-----------|----|
| Märkström | 63 |
|-----------|----|

#### Arkitektur

|             |   |
|-------------|---|
| Antal poler | 3 |
|-------------|---|

#### Ström

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Total effektförlust vid nominell märkström | 0,60 |
|--------------------------------------------|------|

#### Anslutning

|           |         |
|-----------|---------|
| Ledararea | 10 - 10 |
|-----------|---------|

#### Kabel

|            |      |
|------------|------|
| Kabellängd | 0,12 |
|------------|------|

#### Dimensioner

|       |     |
|-------|-----|
| Längd | 125 |
|-------|-----|