



KC350

### Överkopplingsbygel L=150mm

#### Tekniska egenskaper

##### Elektrisk ström

|           |    |
|-----------|----|
| Märkström | 63 |
|-----------|----|

##### Arkitektur

|             |   |
|-------------|---|
| Antal poler | 3 |
|-------------|---|

##### Ström

|  |      |
|--|------|
| Total effektförlust vid nominell märkström | 0,90 |
|--|------|

##### Anslutning

|           |         |
|-----------|---------|
| Ledararea | 10 - 10 |
|-----------|---------|

##### Kabel

|            |      |
|------------|------|
| Kabellängd | 0,15 |
|------------|------|

##### Dimensioner

|       |     |
|-------|-----|
| Längd | 150 |
|-------|-----|