



KD302M



### Fasskena 3-Polig f 2 motorskyddsbr

#### Tekniska egenskaper

##### Elektrisk ström

Märkström	63
-----------	----

##### Arkitektur

Antal poler	3
-------------	---

##### Dimensioner

Längd	88
-------	----

##### Spänning

Nominell impulsskyddspänning Uimp	4500
-----------------------------------	------

##### Anslutning

Area solid ledare	10 mm <sup>2</sup>
-------------------	--------------------

##### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-25 - 55
------------------	----------

##### Kapacitet

Antal moduler	5
---------------	---