



KD304M



## Fasskena 3-Polig f 4 motorskyddsbr

### Tekniska egenskaper

#### Elektrisk ström

Märkström	63
-----------	----

#### Arkitektur

Antal poler	3
-------------	---

#### Dimensioner

Längd	176
-------	-----

#### Spänning

Nominell impulsskyddspänning Uimp	4500
-----------------------------------	------

#### Anslutning

Area solid ledare	10 mm <sup>2</sup>
-------------------	--------------------

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-25 - 55
------------------	----------

#### Kapacitet

Antal moduler	10
---------------	----