



KDN280A

Fasskena 2 polig med gaffelanslutning 16mm² 80A 12 moduler

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	80
-----------	----

Arkitektur

Antal poler	2
-------------	---

Dimensioner

Längd	210
-------	-----

Spänning

Nominell impulsskyddspänning Uimp	4500
-----------------------------------	------

Anslutning

Area solid ledare	16 mm ²
-------------------	--------------------

Kapacitet

Antal moduler	12
---------------	----