



Fasskena 3-fas, 10mm² , 57 moduler / 1 meter lång. Passar både QuickConnect-dvär

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	63
-----------	----

Arkitektur

Antal poler	3
-------------	---

Dimensioner

Längd	1000
-------	------

Spänning

Nominell impulsskyddspänning Uimp	4500
-----------------------------------	------

Anslutning

Area solid ledare	10 mm ²
-------------------	--------------------

Kapacitet

Antal moduler	57
---------------	----

KDN363B

