



KDN383B

:hager

Fasskena 3-fas, för 3-poliga dvärgbrytare med hjälpkont på 1/2 modul, 16mm², 57m

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström 80

Arkitektur

Antal poler 3

Dimensioner

Längd 1000

Spänning

Nominell impulsskyddspänning Uimp 4000

Anslutning

Area solid ledare 16 mm²

Kapacitet

Antal moduler 57