



KDN450D

Fasskena 3-Polig+N, gaffel 16mm² 12 moduler lång

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	80
-----------	----

Arkitektur

Antal poler	4
-------------	---

Dimensioner

Längd	210
-------	-----

Spänning

Nominell impulsskyddspänning Uimp	4000
-----------------------------------	------

Anslutning

Area solid ledare	16 mm ²
-------------------	--------------------

Kapacitet

Antal moduler	12
---------------	----