



Fasskena 3-Polig+N, gaffel 16mm² 58 moduler lång

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström 80

Arkitektur

Antal poler 4

Dimensioner

Längd 1035

Spänning

Nominell impulsskyddspänning Uimp 4000

Anslutning

Area solid ledare 16 mm²

Kapacitet

Antal moduler 58

KDN450E