



KDQ08127011



**Golvbox låg, 294x294mm, inst.-djup > 57mm, 12mm golvbeläggning, Grå**

#### Tekniska egenskaper

##### Arkitektur

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Med skyddsram för matta           | Ja |
| Med urspårning för golvbeläggning | Ja |

##### Dimensioner

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Inbyggnadsdjup             | 60  |
| Infällnadsbredd            | 294 |
| Inbyggnadslängd            | 294 |
| Längd                      | 314 |
| Bredd                      | 314 |
| Tjocklek på matturspårning | 12  |

##### Installation, montering

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Lämplig för montering i hålgolv | Nej |
| Lämplig för montage i betong    | Ja  |
| Lämplig för utomhusinstallation | Nej |
| Lämplig för upphöjda golvsystem | Nej |
| Lämplig för våtrengöring        | Nej |

##### Instruktioner

|               |      |
|---------------|------|
| Golvunderhåll | Torr |
|---------------|------|

##### Material

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Material | Polyamider (PA) |
| Färg     | Stålgrå         |
| RAL-kod  | 7011            |

##### Användningsförhållanden

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Maximal belastning | 1,50 - 1,50 |
|--------------------|-------------|

##### Skydd, dörr

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Material skydd | Polyamider (PA) |
| Typ av lock    | Täckta gångjärn |

##### Funktioner

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Lämplig för kanal under golv | Ja |
|------------------------------|----|

##### Text

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Kabelutgång | Med kabelutgång i locket |
|-------------|--------------------------|

##### Anslutning

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Antal ledningsinföringar    | 1    |
| Antal uttag                 | 8    |
| <b>Utrustning</b>           |      |
| Antal inbyggda enheter      | 8    |
| Antal uttagslådor           | 4    |
| <b>Säkerhet</b>             |      |
| Kapslingsklass (IP)         | IP20 |
| Slagtålighet IK             | IK08 |
| Skyddsklass i oanvänt skick | IP30 |
| Installationsstorlek        | Q08  |