



KEM31S00Z1LMF

**unibar M, 160A, standard längd 1,25m, med 4 uttag**

#### Tekniska egenskaper

##### Arkitektur

Flexibel	Nej
Antal poler	5

##### Elektrisk ström

Märkström AC 50 Hz	160
Märkström	160

##### Spänning

Märkspänning vid AC 50 Hz	690 - 690
---------------------------	-----------

##### Dimensioner

Antal uttagsmöjligheter	4
Höjd	68
Bredd	167
Längd	1250

##### Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP55
---------------------	------