



KEM31S00Z3LMF

unibar M, 160A, standard längd 3,25m, med 12 uttag

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Flexibel	Nej
Antal poler	5

Elektrisk ström

Märkström AC 50 Hz	160
Märkström	160

Spänning

Märkspänning vid AC 50 Hz	690 - 690
---------------------------	-----------

Dimensioner

Antal uttagsmöjligheter	12
Höjd	68
Bredd	167
Längd	3250

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP55
---------------------	------