



KEM32S00Z2LMF

unibar M, 250A, standard längd 2,25m, med 8 uttag

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Flexibel	Nej
Antal poler	5

Elektrisk ström

Märkström AC 50 Hz	250
Märkström	250

Spänning

Märkspänning vid AC 50 Hz	690 - 690
---------------------------	-----------

Dimensioner

Antal uttagsmöjligheter	8
Höjd	68
Bredd	167
Längd	2250

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP55
---------------------	------