



KEM34S61N1LMF

unibar M, 400A, T-element vertikal, 90° uppåt

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Flexibel	Nej
Antal poler	5

Elektrisk ström

Märkström AC 50 Hz	400
Märkström	400

Spänning

Märkspänning vid AC 50 Hz	690 - 690
---------------------------	-----------

Dimensioner

Höjd	367
Bredd	184
Längd	550

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP55
---------------------	------