



KEM39S00P8LMF

**unibar M, 1000A, standard längd, adaptable by installer**

#### Tekniska egenskaper

##### Arkitektur

Flexibel	Nej
Antal poler	5

##### Elektrisk ström

Märkström AC 50 Hz	1000
Märkström	1000

##### Spänning

Märkspänning vid AC 50 Hz	690 - 690
---------------------------	-----------

##### Dimensioner

Antal uttagsmöjligheter	0
Höjd	126
Bredd	167
Längd	1250

##### Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP55
---------------------	------