



KR24P

## Anslutningsplint 1-pol för DIN-skena 95-240mm<sup>2</sup>, grå

### Tekniska egenskaper

#### Elektrisk ström

Märkström	415
-----------	-----

#### Dimensioner

Höjd	132
Bredd	36
Djup	100

#### Installation, montering

Montering på	DIN-skena
--------------	-----------

#### Anslutning

Area flexibel ledare	95 - 240 mm <sup>2</sup>
Area solid ledare	95 - 240 mm <sup>2</sup>
Anslutning/anslutningstyp	Skruvterminal

#### Material

Färg	Grå
Material	Polyamider (PA)