



KS18A

Överfallsklämma 50-185mm² för 12x5mm /25mm²- 120mm² för 12x10mm, Cu-Ledare

Tekniska egenskaper

Anslutning

Area flexibel ledare	50 - 185 mm ²
Area solid ledare	35 - 50 mm ²

Installation, montering

Nominellt åtdragningsmoment	40 - 40
-----------------------------	---------

Dimensioner

Höjd samlingsskena	12
Bredd/tjocklek samlingsskena	5 - 10
Bredd	33
Djup	63

Elektrisk ström

Märkström	350
-----------	-----