



L00

Knivsäkringsunderdel NH00, 3x160A, för montageplatta

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	160
Märkström för säkringsinsats	6, 10, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160

Säkring

Säkringsstorlek	NH00
-----------------	------

Arkitektur

Antal poler	3
-------------	---

Anslutning

Anslutningstyp ingång	Korgklämma
-----------------------	------------

Installation, montering

Nominellt åtdragningsmoment	8 - 8
Montering på	Monteringsplatta
Vertikal montering möjlig	Ja

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	4,95
--	------

Spänning

Nominell isolationsspänning U_i	8000
-----------------------------------	------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP00
---------------------	------