



L00T

Knivsäkringsunderdel NH00, 6x100A, dubbla hållare för saml.skenor

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	160
Märkström för säkringsinsats	6, 10, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160

Säkring

Säkringsstorlek	NH00
-----------------	------

Arkitektur

Antal poler	6
-------------	---

Anslutning

Anslutningstyp utgång	Korgklämma
Anslutningstyp ingång	Korgklämma

Installation, montering

Montering på	Skensystem
Vertikal montering möjlig	Nej

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	10,80
--	-------

Spänning

Nominell isolationsspänning U_i	8
-----------------------------------	---

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP00
---------------------	------