



L063L

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	63
Märkström för säkringsinsats	2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63

Arkitektur

Antal poler	3
-------------	---

Installation, montering

Montering på	Skensystem
Nominellt åtdragningsmoment	2,50 - 2,50

Anslutning

Anslutningstyp ingång	Korgklämma
Area flexibel ledare	1.5 - 25 mm ²

Frekvens

Frekvens	50 - 50
----------	---------

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	2
--	---

Leveransens omfattning

Med lock	Ja
----------	----

Säkring

Säkringsstorlek	D02
Säkringens karakteristik	gG ; gR

Dimensioner

Höjd	201
Bredd	27
Längd	72
Avstånd samlingskenor	60