



L25L

## Gängsäkringshållare för samlingskena DII

### Tekniska egenskaper

#### Elektrisk ström

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Märkström                    | 25                          |
| Märkström för säkringsinsats | 2, 4, 6, 10, 13, 16, 20, 25 |

#### Installation, montering

|              |            |
|--------------|------------|
| Montering på | Skensystem |
|--------------|------------|

#### Arkitektur

|             |   |
|-------------|---|
| Antal poler | 3 |
|-------------|---|

#### Frekvens

|          |         |
|----------|---------|
| Frekvens | 50 - 60 |
|----------|---------|

#### Ström

|  |      |
|--|------|
| Total effektförlust vid nominell märkström | 1,50 |
|--|------|

#### Säkring

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Säkringsstorlek | DII |
|-----------------|-----|

#### Leveransens omfattning

|          |    |
|----------|----|
| Med lock | Ja |
|----------|----|

#### Dimensioner

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Höjd                  | 50  |
| Bredd                 | 45  |
| Längd                 | 210 |
| Avstånd samlingskenor | 60  |