



L6825VERZ



NH-Säkringslist OBS! utgått

Tekniska egenskaper

Säkerhet

| | |
|------------|-----|
| Brandklass | 190 |
|------------|-----|

Arkitektur

| | |
|----------------------------|---|
| Antal brandavvisande sidor | 4 |
|----------------------------|---|

Tillbehör

| | |
|---------------|----------------|
| Tillbehörstyp | Underdel, Lock |
|---------------|----------------|

Konfiguration

| | |
|----------|-----|
| Överlapp | Nej |
|----------|-----|

Installation, montering

| | |
|--------------------|----|
| Perforering botten | Ja |
|--------------------|----|

Dimensioner

| | |
|----------------|-----|
| Höjd | 88 |
| Bredd | 150 |
| Längd | 300 |
| Mätning A | 300 |
| Inre höjd | 50 |
| Invändig bredd | 109 |

Material

| | |
|------------|------------|
| Material | Gips, Stål |
| Behandling | Förzinkad |
| Färg | Zink |

Utrustning

| | |
|--------------------|------|
| Mantlande material | Stål |
|--------------------|------|