




LAR02MKS



**Kabelutlopp klafflock, IP66 stängd, IP20 i användning, max 10kN, IK10, Silver**

#### Tekniska egenskaper

#### Installation, montering

Lämplig för montering i hålgolv	Ja
Lämplig för upphöjda golvsystem	Ja
Lämplig för våtrengöring	Ja

#### Instruktioner

Golvunderhåll	Våt
---------------	-----

#### Arkitektur

Med skyddsram för matta	Ja
Med urspårning för golvbeläggning	Nej

#### Skydd, dörr

Typ av lock	Utan lock
-------------	-----------

#### Dimensioner

Inbyggnadsdiameter	122
--------------------	-----