



LD042

### Säkringshållare D01 (E14), 1 x 16 A

#### Tekniska egenskaper

##### Elektrisk ström

Märkström	16
Märkström för säkringsinsats	2, 4, 6, 10, 16

##### Arkitektur

Antal poler	1
-------------	---

##### Installation, montering

Montering på	DIN-skena
Nominellt åtdragningsmoment	2,5 - 3

##### Anslutning

Anslutningstyp ingång	Korgklämma
Area flexibel ledare	1.5 - 35 mm <sup>2</sup>

##### Frekvens

Frekvens	50 - 50
----------	---------

##### Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	2,90
--	------

##### Leveransens omfattning

Med lock	Ja
----------	----

##### Säkring

Säkringsstorlek	D01
Säkringens karakteristik	gG

##### Dimensioner

Höjd	72
Bredd	27
Längd	63