




LF2003507030



### Innerhörn OBS! utgått

#### Tekniska egenskaper

##### Dimensioner

Höjd	20
Bredd	33
Längd	2000
Inre area	440 - 440

##### Kapacitet

Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyllnad, utan apparater)	2
---	---

##### Material

Material	Polyvinylklorid (PVC)
Behandling	Obehandlad
RAL-kod	7030
Färg	Grå (stenfärgad)

##### Säkerhet

Slagtålighet IK	IK07
Kapslingsklass (IP)	IP30

##### Standarder

Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12	Nej
--	-----

##### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 60
------------------	---------

##### Anslutning

Skarv	Utan koppling
-------	---------------

##### Utrustning

Antal partitioner	0
Antal fack	1 - 1
Antal anslutbara mellanväggar	0
Kabelhållare medföljer	Nej
Med skyddsfilm	Nej