



LF2003509016A

## Matarkanal LF 20x33mm, tejp, PVC, Vit

### Tekniska egenskaper

#### Dimensioner

Höjd	20
Bredd	33
Längd	2000
Inre area	440 - 440

#### Kapacitet

Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyllnad, utan apparater)	2
---	---

#### Material

Material	Polyvinylklorid (PVC)
Behandling	Obehandlad
RAL-kod	9016
Färg	Trafikvit

#### Säkerhet

Slagtålighet IK	IK07
Kapslingsklass (IP)	IP30

#### Standarder

Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12	Nej
--	-----

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 60
------------------	---------

#### Anslutning

Skarv	Utan koppling
-------	---------------

#### Utrustning

Antal partitioner	0
Antal fack	1 - 1
Antal anslutbara mellanväggar	0
Kabelhållare medföljer	Nej
Med skyddsfilm	Nej