



LF3003009016A

Matarkanal LF 30x30mm, tejp, PVC, Vit

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	30
Bredd	30
Längd	2000
Inre area	720 - 720

Kapacitet

Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyllnad, utan apparater)	3
---	---

Material

Material	Polyvinylklorid (PVC)
Behandling	Obehandlad
RAL-kod	9016
Färg	Trafikvit

Säkerhet

Slagtålighet IK	IK07
Kapslingsklass (IP)	IP30

Standarder

Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12	Nej
--	-----

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 60
------------------	---------

Anslutning

Skarv	Förutrustad med kopplingar
-------	----------------------------

Utrustning

Antal partitioner	0
Antal fack	1 - 1
Antal anslutbara mellanväggar	0
Kabelhållare medföljer	Nej
Med skyddsfilm	Nej