




LF6015007035



## Matarkanal LF 60x150mm, PVC, Grå

### Tekniska egenskaper

#### Dimensioner

Höjd	60
Bredd	150
Längd	2000
Inre area	7122 - 7122

#### Kapacitet

Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyllnad, utan apparater)	30
---------------------------------------------------------	----

#### Material

Material	Polyvinylklorid (PVC)
Behandling	Obehandlad
RAL-kod	7035
Färg	Ljusgrå

#### Säkerhet

Slagtålighet IK	IK07
Kapslingsklass (IP)	IP30

#### Standarder

Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12	Nej
------------------------------------------------------	-----

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 60
------------------	---------

#### Anslutning

Skarv	Förutrustad med kopplingar
-------	----------------------------

#### Utrustning

Antal partitioner	0
Antal fack	1 - 4
Antal anslutbara mellanväggar	3
Kabelhållare medföljer	Ja
Med skyddsfilm	Nej