



LF6019007035



## NH-Säkringslist OBS! utgått

### Tekniska egenskaper

#### Dimensioner

Höjd	60
Bredd	190
Längd	2000
Inre area	9060 - 9060

#### Kapacitet

Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyllnad, utan apparater)	38
---	----

#### Material

Material	Polyvinylklorid (PVC)
Behandling	Obehandlad
RAL-kod	7035
Färg	Ljusgrå

#### Standarder

Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12	Nej
--	-----

#### Anslutning

Skarv	Förutrustad med kopplingar
-------	----------------------------

#### Utrustning

Antal partitioner	0
Antal fack	1 - 4
Antal anslutbara mellanväggar	3
Kabelhållare medföljer	Ja
Med skyddsfilm	Nej