



LF6023007035



Tekniska egenskaper

Dimensioner

| | |
|-----------|---------------|
| Höjd | 60 |
| Bredd | 230 |
| Längd | 2000 |
| Inre area | 10998 - 10998 |

Kapacitet

| | |
|---|----|
| Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyllnad, utan apparater) | 46 |
|---|----|

Material

| | |
|------------|-----------------------|
| Material | Polyvinylklorid (PVC) |
| Behandling | Obehandlad |
| RAL-kod | 7035 |
| Färg | Ljusgrå |

Standarder

| | |
|--|-----|
| Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12 | Nej |
|--|-----|

Anslutning

| | |
|-------|----------------------------|
| Skarv | Förutrustad med kopplingar |
|-------|----------------------------|

Utrustning

| | |
|-------------------------------|-------|
| Antal partitioner | 0 |
| Antal fack | 1 - 4 |
| Antal anslutbara mellanväggar | 3 |
| Kabelhållare medföljer | Ja |
| Med skyddsfilm | Nej |